

# Purja WA-1-B

Cod: 158497

FESTO

automat



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de actionare	mecanic
pozitie instalare	vertical +/- 10°
Actionare manuala auxiliara	cu impingere
purjare	complet automat
Structura constructiva	extern, mecanic, complet automat
Unitate de masurare	Nivel de umplere
functie ventil	2/2 inchis, monostabil
presiune de operare	4 ... 16 bar
mediu de operare	Apa
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	210 g
tip fixare	montare in linie
Racord purjare	G1/4
Conexiune pneumatica	M9
Materialul carcasei	Alama PA