

Cilindru compact EMML-32-10-P-A

Cod: 158658

FESTO

antirotatie, pentru sesizarea pozitiei, posibilitati multiple de fixare ("Multimount"), cu amortizare la capete de cursa.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	10 mm
Diametru piston	32 mm
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Structura constructiva	Piston tija Corp profilat
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
variante	tija unilaterala
siguranta contra torsiunii/ghidaj	Tija de ghidare cu jug
presiune de operare	1 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Momentul de strangere la fixarea actionarii	9 Nm +10 %
Forta teoretica la 6 bar	456 N
Forta teoretica la 6 bar, inaintare	456 N
tip fixare	la alegere: cu orificiu cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/8
Materialul protectiei	Alama
Materialul etansarilor	TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul tije	otel inoxidabil aliaj inalt