


# Racord T TJK-M3

Cod: 15874

FESTO

cu filet interior si 2 inele de etansare



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea legaturii	10
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior M3
Conexiune pneumatica 2	Filet interior M3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul surubului tubular	Alama nichelata
Materialul carcasei	Alama nichelata