

# Cilindru rotund EG-6-15-PK-3

Cod: 15893

FESTO

Micro Pneumatic.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	15 mm
Diametru piston	6 mm
Amortizare	unilateral Nu este reglabil
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Piston tija Corp cilindru
Detectarea pozitiei	fara
variante	tija unilaterala
presiune de operare	3 ... 7 bar
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	11,8 N
Fora minima teoretica a revenirii cu arc	2 N
Fora maxima teoretica a revenirii cu arc	5,2 N
Greutate produs	20 g
tip fixare	cu contrapiulita
Conexiune pneumatica	PK-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	otel aliaj inalt
Materialul etansarilor	NBR
Materialul tije	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul corpului cilindrului	otel inoxidabil aliaj inalt