

Cablu de conectare KMP1-02-II-10-X


Cod: 158990

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Cablul este disponibil de la 1 la 99 m.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Reprezentare

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 300 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 250 V
capacitatea curent de sarcina	4 A
tip de protectie	IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	5 ... 70 °C
temperatura mediului	-30 ... 70 °C
racord electric	cu 72 poli doza
structura cablului	50 x 0,75 mm ²
diametrul cablului	19 mm
tip fixare	cu etrier de fixare
informatii referitoare la material pentru carcasa	metal usor turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PE
informatii material conectori	argintat aliaj de cupru