



# Releu de presiune PEV-1/4-A-SW27

Cod: 159259

FESTO

deschide sau inchide un circuit electric atunci cand se atinge o valoare anume a presiunii. Punct reglabil de comutare a presiunii.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Unitate de masurare	Presiune relativa
Metode de masurare	Convertor de presiune pneumatic-electric
Domeniul de masurare a presiunii	1 ... 10 bar
presiune de operare	1 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Temperatura medie	-20 ... 80 °C
Temperatura mediului	-20 ... 100 °C
Funcție de element de comutare	convertor
Frecventa maxima de comutare	3 Hz
Tensiunea maxima de comutare iesire AC	250 V
Tensiunea maxima de comutare iesire DC	250 V
Curentul maxim de iesire	4.000 mA
Domeniul tensiunilor de operare DC	12 ... 250 V
Conectare electrica	4 pini stecher
tip fixare	insurubabil
pozitie instalare	Oricare
Conexiune pneumatica	G1/4
Greutate produs	138 g
Materialul carcasei	otel galvanizat
Materialul membranei	NBR
Domeniu de stabilire a valorilor-prag	1 ... 10 bar
Tip de protectie	IP65
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L