

# Regulator de presiune LR-1/8-G-7



Cod: 159506

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Fara manometru, pentru montare pe panou, presiunea de lucru pana la 7 bar.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
siguranta de actionare	buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	regulator cu membrana cu alimentare continua cu aer comprimat
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara
afisarea presiunii	pregatit pentru G1/8"
presiune de operare	1 ... 20 bar
domeniul de reglare a presiunii	0,5 ... 7 bar
histerezis presiune max.	0,2 bar
debit nominal normal	700 l/min
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
temperatura de depozitare	-10 ... 80 °C
temperatura mediului	-10 ... 80 °C -10 ... 80 °C
greutate produs	320 g
tip fixare	montare pe panou montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	G1/8
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	alama