

Cilindru cu tija dubla DPZ-32-25-P-A-S6

Cod: 159853

FESTO

Cu doua pistoane in paralel, permite echiparea cu senzori de proximitate, cu inele elastice la capetele de cursa.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| cursa | 25 mm |
| domeniu pozitii de capat ajustabile / lungime | 10 mm |
| diametru piston | 32 mm |
| mod de operare unitate actionare | jug |
| amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| pozitie instalare | oricare |
| ghidaj | ghidaj cu alunecare |
| structura constructiva | ghidaj |
| recunoasterea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| variante | S6: etansari rezistente la caldura max. 150 °C |
| presiune de operare | 1 ... 10 bar |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -20 ... 120 °C |
| energia de impact in pozitiiile finale | 0,5 Nm |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 724 N |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 966 N |
| racorduri alternative | vezi desenul produsului |
| racord pneumatic | G1/8 |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari | FPM |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat |