

Tub material plastic PAN-V0-10X1,25-SW

Cod: 160552

FESTO

ignifug



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| diametru exterior | 12 mm |
| diametru exterior pentru conectori | 10 mm |
| Raza de curbura relevanta pentru debit | 56 mm |
| Diametru interior | 7,5 mm |
| Raza minima de incovoiere | 34 mm |
| Proprietatile tuburilor | Suitable for energy chains |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 0,3 MPa |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 3 bar |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 43,5 psi |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -0,095 ... 1,2 MPa |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 12 bar |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -13,775 ... 174 psi |
| Indicatii privind presiunea de operare | Ulei mineral: max. 0,3 MPa la max. 90°C Apa: max. 0,3 MPa la max. 90 °C |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Ulei mineral Apa (lichid, fara gheata) |
| Material testat la foc | UL94 V-0 (invelis) |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura mediului | -30 ... 90 °C |
| Greutate produs in functie de lungime | 0,088 kg/m |
| Conexiune pneumatica | pentru conector cu diametru exterior 10 mm |
| Culoare | negru |
| Duritate Shore | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul furtunului | Poliamida 12 PVC-P |