

# Cilindru compact ADVU-2"- -P-A


Cod: 160566

FESTO


Permite echiparea cu senzori de proximitate. Capatul tijei cu filet interior.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Reprezentare



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	0,04 ... 12 "
diametru piston	2"
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
modul de functionare	cu actiune dubla
capat tija de piston	filet interior
presiune de operare	11,6 ... 145 Psi
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-4 ... 176 °F
energia de impact in pozitiile finale	0,472 J
forta teoretica la 6 bar, revenire	238 lbf
forta teoretica la 6 bar, inaintare	265 lbf
masa miscata la 0 mm cursa	3,951 oz
adaos de greutate la 10 mm cursa	2,54 oz
greutatea de baza la 0 mm cursa	19,753 oz
adaos de masa la 10 mm cursa	0,564 oz
racord pneumatic	NPT1/8-27
presiune de operare [psi]	11,6 ... 145 psi
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari dinamice	TPE-U(PU) NBR
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminiu