

# Cilindru compact ADVULQ-2 1/2"- -A-P-A

Cod: 160597


FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate. Asigurat antirotatie prin tija patrata a pistonului. Capatul tije cu filet exterior.

Se livreaza cu piulita pentru tija pistonului.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Reprezentare



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	0,04 ... 12 "
diametru piston	2 1/2"
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
modul de functionare	cu actiune dubla
capat tija de piston	filet exterior
siguranta contra torsiunii/ghidaj	tije de piston patrata
presiune de operare	8,7 ... 145 Psi
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-4 ... 176 °F
forta teoretica la 6 bar, revenire	1.750 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	1.870 N
masa miscata la 0 mm cursa	134 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	16 g
racord pneumatic	NPT1/8-27
presiune de operare [psi]	8,7 ... 145 psi
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari dinamice	TPE-U(PU) NBR
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminiu