


Cilindru compact AEVUZ-1/2"- -P-A

Cod: 160620

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate. Capatul tijei cu filet interior.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	0,2 ... 0,4 "
diametru piston	1/2"
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
modul de functionare	cu actiune simpla cu tragere
capat tija de piston	filet interior
presiune de operare	21,8 ... 145 Psi
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-4 ... 176 °F
forta teoretica la 6 bar, inaintare	42 N
masa miscata la 0 mm cursa	8 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	2 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	87 g
adaos de masa la 10 mm cursa	59 g
racord pneumatic	UNF10-32
presiune de operare [psi]	21,8 ... 145 psi
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari dinamice	TPE-U(PU) NBR
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminiu