

Cilindru compact AEVUZ-1/2"- -A-P-A

Cod: 160630


FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate. Capatul tijei cu filet exterior.

Se livreaza cu piulita pentru tija pistonului.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Reprezentare



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| cursa | 0,2 ... 0,4 " |
| diametru piston | 1/2" |
| amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| modul de functionare | cu actiune simpla cu tragere |
| capat tija de piston | filet exterior |
| presiune de operare | 21,8 ... 145 Psi |
| mediu de operare | aer comprimat filtrat |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -4 ... 176 °F |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 42 N |
| masa miscata la 0 mm cursa | 8 g |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 2 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 87 g |
| racord pneumatic | UNF10-32 |
| presiune de operare [psi] | 21,8 ... 145 psi |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari dinamice | TPE-U(PU) NBR |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru teava de cilindru | aliaj maleabil aluminiu |