

# Cilindru compact AEVULQ-1 1/4"- -P-A


Cod: 160643

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate. Asigurat antirotatie prin tija patrata a pistonului. Capatul tije cu filet interior.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Reprezentare



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	0,2 ... 1 "
diametru piston	1 1/4"
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
modul de functionare	cu actiune simpla prin apasare
capat tija de piston	filet interior
siguranta contra torsiunii/ghidaj	tije de piston patrata
presiune de operare	11,6 ... 145 Psi
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-4 ... 176 °F
forta teoretica la 6 bar, inaintare	450 N
masa miscata la 0 mm cursa	49 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	9 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	300 g
adaos de masa la 10 mm cursa	15 g
racord pneumatic	NPT1/8-27
presiune de operare [psi]	11,6 ... 145 psi
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari dinamice	TPE-U(PU) NBR
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminiu