



# Cilindru rotund CRDG-20- -P-A

Cod: 160982

FESTO

Rezistent la coroziune, permite echiparea cu senzori de proximitate,  
cu inele elastice la capetele de cursa.  
produs retras. Livrabil pana in 2012.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	10 ... 320 mm
diametru piston	20 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
corespunde normelor	ISO 6432
structura constructiva	piston tija de piston
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	4
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	158 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	188 N
adaos de greutate la 10 mm cursa	8 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	270 g
tip fixare	la alegere: cu filet exterior cu accesorii
racord pneumatic	G1/8
informatii referitoare la material pentru capac	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat