


Cilindru rotund CRDG-40- -P-A

Cod: 160985

FESTO

Rezistent la coroziune, permite echiparea cu senzori de proximitate,
cu inele elastice la capetele de cursa.
produs retras. Livrabil pana in 2012.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| cursa | 10 ... 500 mm |
| diametru piston | 40 mm |
| bazat pe norme | ISO 6431 |
| amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| pozitie instalare | oricare |
| structura constructiva | piston tija de piston |
| recunoasterea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| presiune de operare | 1 ... 10 bar |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 633 N |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 754 N |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 22 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 1.160 g |
| tip fixare | la alegere: cu filet exterior cu accesorii |
| racord pneumatic | G1/4 |
| informatii referitoare la material pentru capac | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru etansari | TPE-U(PU) |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat |