

# Manometru de precizie cu flansa FMAP-63-1-1/4-EN

Cod: 161129

FESTO

cu afisaj in bar si psi.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare                                       |
|---|---|
| Domeniu afisaj [bar]                                | 0 ... 1 bar                                   |
| Zona de afisare                                     | 0 ... 14,5 psi                                |
| Corespunde normelor                                 | EN 837-1                                      |
| Marime nominala manometru                           | 63  |
| Structura constructiva                              | manometru cu tub Bourdon                      |
| tip fixare  | Montare pe panou frontal                      |
| mediu de operare                                    | Gaze inerte<br>Fluide neutre                  |
| Presiune de operare Mpa                             | 0 ... 0,1 MPa                                 |
| presiune de operare                                 | 0 ... 1 bar                                   |
| Presiune de operare                                 | 0 ... 14,5 psi                                |
| Factor sarcina alternativa                          | 0,66  |
| Clasa preciziei de masurare                         | 1   |
| Tip de protectie                                    | IP43  |
| Temperatura medie                                   | -20 ... 60 °C                                 |
| Temperatura mediului                                | -20 ... 60 °C                                 |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Indicatie material                                  | conform RoHS                                  |
| Pozitia racordului                                  | Partea posterioara centrata                   |
| Conexiune pneumatica                                | G1/4  |
| Materiale in contact cu mediul                      | Alama   |
| Materialul dopului filetat                          | Alama   |
| Materialul carcasei                                 | ABS   |
| Materialul ecranului                                | SAN   |
| Materialul inelului de montaj                       | otel  |
| Culoare carcasa                                     | negru   |
| Greutate produs                                     | 120 g   |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | fara acetilena<br>fara oxigen                 |
| Scala   | scala dubla<br>bar (exterior)<br>psi (intern) |