

Inel de etansare

OL-M12

Cod: 161182

FESTO

fara pierderi



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	ISO 16030
Marimea legaturii	1
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 30 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura mediului	-40 ... 100 °C
Stabilire manuala la temperatura ambientala	Da
Cuplul nominal de strangere	13,5 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Indicatie material	conform RoHS