

Fixare cu flansa FZF-40

Cod: 161815

FESTO

Pentru cilindri DZF.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	109 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Aliaj din aluminiu forjat, eloxat
Materialul suruburilor	otel galvanizat