


Greifer unghiular HGW-32-A

Cod: 161835

FESTO

autocentrant, montabil ca Greifer intern sau extern, unghi de deschidere 40° , cu sesizarea proximitatii.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
precizia max. de inlocuire	0,2 mm
unghiul max. de deschidere	40 deg
precizie de repetare greifer	<= 0,04 mm
numarul bacurilor de greifer	2
modul de functionare	cu actiune dubla
functiune de greifer	vinclu
structura constructiva	parghie
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	2 ... 8 bar
frecventa max. de lucru a greiferului	4 Hz
durata min. de deschidere la 6 bar	50 ms
durata min. de inchidere la 6 bar	40 ms
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	5 ... 60 °C
moment total de apucare la 6 bar, deschis	680 Ncm
moment total de apucare la 6 bar, inchis	600 Ncm
forta max. la bacul de greifer Fz statica	74 N
momentul max. al bacului Mx static	3 Nm
momentul max. al bacului My static	1 Nm
momentul max. al bacului Mz static	1,8 Nm
greutate produs	420 g
tip fixare	cu filet interior
racord pneumatic	G1/8
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru capac de acoperire	POM
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu eloxat dur
informatii referitoare la material pentru bacul de greifer	otel de scule nichelat