


# Greifer cu prindere in 3 puncte HGD-32-A

Cod: 161837

FESTO

autocentrabil, poate fi utilizat ca greifer intern, cat si extern, cu proprietatea de sesizare a proximitatii pozitiei.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
cursa bacului de greifer	3,9 mm
precizia max. de inlocuire	0,2 mm
precizie de repetare greifer	<= 0,04 mm
numarul bacurilor de greifer	3
modul de functionare	cu actiune dubla
functiune de greifer	3 puncte
structura constructiva	parghie
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
forta totala la 6 bar, deschidere	410 N
forta totala la 6 bar, inchidere	360 N
presiune de operare	2 ... 8 bar
frecventa max. de lucru a greiferului	4 Hz
durata min. de deschidere la 6 bar	10 ms
durata min. de inchidere la 6 bar	10 ms
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	5 ... 60 °C
forta de strangere / bac de greifer la 6 bar, deschis	137 N
forta de strangere / bac de greifer la 6 bar, inchis	120 N
forta max. la bacul de greifer Fz dinamica	9 N
forta max. la bacul de greifer Fz statica	90 N
momentul max. al bacului Mx dinamic	0,016 Nm
momentul max. al bacului Mx static	1,6 Nm
momentul max. al bacului My dinamic	0,028 Nm
momentul max. al bacului My static	2,8 Nm
momentul max. al bacului Mz dinamic	0,019 Nm
momentul max. al bacului Mz static	1,9 Nm
greutate produs	300 g
tip fixare	cu filet interior
racord pneumatic	M5
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru capac de acoperire	POM
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu nichelat
informatii referitoare la material pentru bacul de greifer	otel de scule nichelat