


Conector cu cot MPPE-3-B

Cod: 161839

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Frecventa de conectare	500
tip fixare	cu piulita olandeza
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	65 g
Conectare electrica	8 pini Priza in unghi apt pentru lipit
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 60 V
Capacitatea curent de sarcina	5 A
Fiting de cablu	Pg9
Diametru cablu permis	6 ... 8 mm
Sectiune transversala racord	0,75 mm ²
Tip de protectie	IP67
Temperatura mediului	-30 ... 95 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	negru
Materialul piulitei de legatura	PA
Materialul contactului electric	Cupru cositorit