


Fixare cu flansa CRFNG-50

Cod: 161848

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	50
pozitie instalare	Oricare
Corespunde normelor	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F5a
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	526 g
Materialul montajului	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul suruburilor	otel inoxidabil aliaj inalt