


Cablu de conectare KVIA-MPYE-10

Cod: 161985

FESTO

pentru ventile proportionale



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu piulita olandeza
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	530 g
Conectare electrica	Stecher drept / priza dreapta
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 250 V
Capacitatea curent de sarcina	1 A
Lungimea cablului	10 m
Diametrul cablului	6,2 mm
Structura cablului	4x0,25
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Materialul invelisului cablului	PVC
Materialul carcasei	PBT
Materialul contactului electric	Bronz argintat si aurit