

# Unitate sanie SPZ-16-80-P-A-KF


Cod: 162175

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

cu doua tije (sanii-TWIN ) pentru sesizarea proximitatii

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare  |
|---|--|
| cursa   | 80 mm  |
| Domeniu de ajustare pentru pozitii de capat / lungime | 10 mm  |
| Diametru piston                                       | 16 mm  |
| Mod de operare unitate actionare                      | sanie  |
| Amortizare  | Amortizare cu inele elastice / tampoane la ambele capete de cursa cu opritor metalic fix |
| pozitie instalare                                     | Oricare  |
| Ghidaj  | Ghidaj cu bile cu recirculare  |
| Structura constructiva                                | Ghidaj   |
| Detectarea pozitiei                                   | pentru senzori de proximitate  |
| presiune de operare                                   | 1 ... 10 bar   |
| Mod de functionare                                    | cu actiune dubla   |
| mediu de operare                                      | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare   | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)                       |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                  | 0 - Fara rezistenta la coroziune   |
| Temperatura mediului                                  | -20 ... 80 °C  |
| Fora teoretica la 6 bar, revenire                     | 180 N  |
| Fora teoretica la 6 bar, inaintare                    | 180 N  |
| Conexiune pneumatica                                  | M5   |
| Material cover  | Aliaj de aluminiu forjat   |
| Material seals  | NBR  |
| Material housing                                      | Aliaj de aluminiu forjat   |
| Material piston rod                                   | otel calit   |