

Unitate sanie SPZ-25-50-P-A-KF

Cod: 162188

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

cu doua tije (sanii-TWIN) pentru sesizarea proximitatii

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	50 mm
Domeniu de ajustare pentru pozitii de capat / lungime	10 mm
Diametru piston	25 mm
Mod de operare unitate actionare	sanie
Amortizare	Amortizare cu inele elastice / tampoane la ambele capete de cursa cu opritor metalic fix
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
presiune de operare	1 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora teoretica la 6 bar, revenire	452 N
Fora teoretica la 6 bar, inaintare	452 N
Conexiune pneumatica	M5
Material cover	Aliaj de aluminiu forjat
Material seals	NBR
Material housing	Aliaj de aluminiu forjat
Material piston rod	otel calit