

Unitate sanie SPZ-32-80-P-A-KF

Cod: 162196

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

cu doua tije (sanii-TWIN) pentru sesizarea proximitatii

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| curso | 80 mm |
| Domeniu de ajustare pentru pozitii de capat / lungime | 10 mm |
| Diametru piston | 32 mm |
| Mod de operare unitate actionare | sanie |
| Amortizare | Amortizare cu inele elastice / tampoane la ambele capete de cursa cu opritor metalic fix |
| pozitie instalare | Oricare |
| Ghidaj | Ghidaj cu bile cu recirculare |
| Structura constructiva | Ghidaj |
| Detectarea pozitiei | pentru senzori de proximitate |
| presiune de operare | 1 ... 10 bar |
| Mod de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| Fora teoretica la 6 bar, revenire | 724 N |
| Fora teoretica la 6 bar, inaintare | 724 N |
| Conexiune pneumatica | G1/8 |
| Material cover | Aliaj de aluminiu forjat |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aliaj de aluminiu forjat |
| Material piston rod | otel calit |