

Filtru regulator LFR-3/4-D-O-MIDI

Cod: 162691

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

FESTO

Cu pahar de protectie din metal, fara manometru, finete de filtrare 40 µm.

Cu purjare manuala.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Midi
serie	D
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	40 µm
purjare	rotativ manual
Structura constructiva	Filtru regulator fara manometru
Cantitatea maxima de condens	43 cm3
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
Afisarea presiunii	Pentru filet G1/4
presiune de operare	1 ... 16 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 12 bar
Histerezis presiune maxima	0,2 bar
Debit nominal	3.400 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	830 g
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica 1	G3/4
Conexiune pneumatica 2	G3/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC