

Modul de ramificare FRM-H-3/8-D-MIDI

Cod: 162791

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Ramificator cu 4 racorduri, suport pentru modul suplimentar.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Modul de ramificare
presiune de operare	0,2 ... 16 bar
Debit standard in directia principala de curgere 1->2	4.900 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	526 g
Conexiune pneumatica 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Conexiune pneumatica 3	G1/2
Conexiune pneumatica 4	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune