



Combinatie microfiltru LFMBA-1-H-A

Cod: 162823

FESTO

Microfiltru 1 μm pentru prefiltrare si microfiltru cu 0.01 μm , cu cuva de protectie din metal

tip iesit din fabricatie Livrabil pana in 2008



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	0,01 μm
eficienta filtrului	99,9999 %
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	filtru cu fibre
indicarea presiunii diferentiale	manometru
presiune de intrare 1	0 ... 16 bar
debit nominal normal	2.600 l/min
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 5 μm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 5 μm
temperatura mediului	1,5 ... 60 °C
continutul rezidual de ulei	0,01 mg/m ³
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	6.460 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic 1	G1
racord pneumatic 2	G1
informatii referitoare la material pentru filtru	fibre de borosilicat
informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat cu PA
informatii referitoare la material pentru pahar	zinc turnat sub presiune