

# Cilindru standard DSN-5/8"- -P-B

Cod: 164369

FESTO

Conform DIN ISO 6432, cu inele elastice la capetele de cursa.  
Diverse optiuni de fixare cu sau fara componente suplimentare.  
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Reprezentare



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	0,04 ... 8 "
diametru piston	5/8"
bazat pe norme	ISO 6432
amortizare	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
capat tija de piston	filet exterior
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	103,7 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	120,6 N
adaos de masa la 10 mm cursa	40 g
racord pneumatic	M16x1,5
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	otel inoxidabil inalt aliat