

Cilindru opritor STAF-32-20-P-A-K

Cod: 164880


Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

cu parghie de indexare si flansa de fixare integrata.

Acest produs nu poate fi utilizat in medii umede. Este posibila transformarea usoara in cilindru cu dubla actiune.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	20 mm
Diametru piston	32 mm
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	vertical
Mod de functionare	cu simpla actiune cu tragere
Structura constructiva	tija cu parghie basculanta
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
variante	tija unilaterala
siguranta contra torsiunii/ghidaj	Tija de ghidare
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	480 N
Greutate produs	750 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica	M5
Indicatie material	Fara cupru si PFTE
Materialul protectiei	Aluminiu
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu
Materialul tijei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul rolei	POM