

Cilindru de oprire STAF-32-20-P-A-R

Cod: 164892

FESTO

cu rola si flansa de fixare integrata.

Acest produs nu poate fi utilizat in medii umede. Este posibila transformarea uoara in cilindru cu dubla actiune.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	20 mm
diametru piston	32 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
modul de functionare	cu actiune simpla cu tragere
structura constructiva	piston tija de piston cu rola
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	tija de piston unilaterala
siguranta contra torsiunii/ghidaj	tija de piston aplatizata
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	0 ... 60 °C
forta de soc	830 N
forta laterala permisa in timpul operatiei de comutare	380 N
greutate produs	550 g
tip fixare	cu gaura de trecere
racord pneumatic	M5
indicatie material	Fara cupru si PFTE
informatii referitoare la material pentru capac	aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat
Informatii material role	otel