



# Cilindru plat EZH-5/20-25-B

Cod: 164993

FESTO

Asigurata anti-rotire



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	25 mm
Diametru piston	12 mm Diametru echivalent
Amortizare	Fara amortizare
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Structura constructiva	Piston tija dreptunghiulara
Detectarea pozitiei	fara
siguranta contra torsiunii/ghidaj	tija dreptunghiulara
Presiune de operare Mpa	0,25 ... 0,6 MPa
presiune de operare	2,5 ... 6 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	52 N
Fora minima teoretica a revenirii cu arc	8 N
Fora maxima teoretica a revenirii cu arc	10,6 N
Greutate produs	108 g
tip fixare	cu gaura transversala
Conexiune pneumatica	niplu-fisa PK-3
Materialul protectiei	Aluminiu
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu
Materialul tije	otel nichelat