

Cablu de conectare KM8-M8-GSGD-2,5

Cod: 165610

FESTO

pentru intrari, lungime 2.5 m, cu conector si mufa drepte



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 60 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 75 V
capacitatea curent de sarcina	4 A
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-25 ... 85 °C
racord electric	fisa dreapta / doza dreapta M8x1 / M8x1 cu 3 poli / cu 3 poli
structura cablului	3x0,25
lungimea cablului	2,5 m
culoare invelis cablu	gri
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR