

# Cablu de conectare KRP-1-24-5


Cod: 165613

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Priza de conectare pentru placa relee la insulele de ventilare CPV cu cablu

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2024. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu orificiu
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	94 g
Conectare electrica	2 pini Priza in unghi
Domeniul tensiunilor de operare DC	$\leq 26$ V
Domeniul tensiunilor de operare AC	$\leq 20$ V
Capacitatea curent de sarcina	1 A
Lungimea cablului	5 m
Diametrul cablului	3,5 mm
Structura cablului	2x0,25
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul invelisului cablului	PVC
Materialul carcasei	PUR
Materialul contactului electric	Bronz