



# Drosel cu supapa de sens GRLA-M5-PK-4-B-CT

Cod: 165666

FESTO

pentru controlul debitului de iesire, cu racord pivotant  
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



## Fisa tehnica

| Caracteristica   | valoare  |
|--|--|
| functiune de ventil  | Functie control debit unidirectional pentru evacuare aer   |
| racord pneumatic 1   | PK-4   |
| racord pneumatic 2   | M5   |
| elemente de reglare  | surub cu slit  |
| tip fixare   | insurubabil  |
| debit nominal normal in directia droselului                  | 83 l/min   |
| debit nominal normal in directia supapei                     | 76 ... 88 l/min  |
| presiune de operare  | 0,2 ... 10 bar   |
| temperatura mediului   | -10 ... 60 °C  |
| mediu de operare   | aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm<br>aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm |
| aprobare   | Germanischer Lloyd   |
| pozitie instalare  | oricare  |
| debit normal in directia de strangulare 6 -> 0 bar           | 140 l/min  |
| debit normal in directia supapei 6 -> 0 bar                  | 125 ... 150 l/min  |
| temperatura mediului   | -10 ... 60 °C  |
| cuplul maxim de pornire                                      | 1,5 Nm   |
| greutate produs  | 10 g   |
| informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare  | nichelat   |
| indicatie material   | Fara cupru si PTFE   |
| informatii referitoare la material pentru etansari           | NBR  |
| informatii referitoare la material pentru surub de reglare   | aliaj maleabil aluminiu  |
| informatii referitoare la material pentru legatura oscilanta | zinc turnat sub presiune   |