



# Element SAU OS-1/8-B-CT

Cod: 165694

FESTO

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2010.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	functiune SAU
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	G1/8
tip fixare	cu gaura de trecere
debit nominal normal	500 l/min
presiune de operare	1 ... 10 bar
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu
mediu de operare	aer comprimat filtrat, nelubrifiat aer comprimat filtrat, lubrifiat
deschidere nominala	4 mm
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
racord pneumatic 3	G1/8
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR