

# Tub plastic spirala PPS-6-15-1/4-CT-BL

Cod: 165872

FESTO

cu 2 racorduri rotative si inele de etansare, poliamida (nu este indicat pentru industria alimentara)

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
lungime de lucru	15 m
diametru exterior	7,8 mm
lungime bloc	0,8 m
diametru interior	6,2 mm
diametru de infasurare	75 mm
numar spire	86
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 17,2 bar
mediu de operare	aer comprimat filtrat vacuum
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-30 ... 80 °C
greutate produs	472 g
racord pneumatic	G1/4
culoare	albastru
informatii referitoare la material pentru filet de racord	aliaj maleabil aluminiu eloxat
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
Material informativ pentru protectia impotriva flambarii	otel zincat
informatii referitoare la material pentru furtun	PA-P