


Kit axial EAMM-A-D60B-70A-S1

Cod: 1679566

FESTO

pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
moment de rotatie transferabil	17 Nm
greutate produs	750 g
Cod interfata actuator	D60B
Cod interfata motor In	70A
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS