


# Modul valoare plan SPC200-2AI-U

Cod: 170177

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
eroare max. de amplificare	0,2 %
precizia absoluta a tensiunii de referinta	0,4 %
numarul intrarilor analogice	2
rezolutie	12 Bit
filtru de intrare	filtru trece-jos 16 Hz
domeniul tensiunii de intrare	0 ... 10 V
curentul de sarcina max. al sursei de tensiune de referinta	8 mA
eroare max. de offset	1,5 mV
rezistenta min. la intrare	200 kOhm
tensiune de referinta	10 V
consum tipic de curent pe modul	10 mA
greutate produs	55 g
precizia absoluta a convertorului	< 0,3 % FS
nonliniaritate	3 LSB
racord electric intrari	regleta conexiuni cu 9 poli
spatiu instalare	de la 3 in sus