

Cablu de conectare KSPC-AIF-1-WD-8

Cod: 170237

FESTO

Pentru interfata controler axial.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| Domeniul tensiunilor de operare AC | ≤ 60 V |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV |
| tip de protectie | IP20 |
| temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile | -5 ... 80 °C |
| temperatura mediului | -20 ... 70 °C |
| greutate produs | 410 g |
| Conexiune electrica 1 | Priza cu cot, M9, 5-polig, ecranata |
| Conexiune electrica 2 | Sir de prize, 5 pini |
| structura cablului | 2x0,25 mm ² + 2x0,34mm ² +0,49mm ² |
| diametrul cablului | 5,5 mm |
| lungimea cablului | 8 m |
| culoare carcasa | negru |
| culoare invelis cablu | gri deschis |
| informatii referitoare la material pentru piulita olandeza | alama nichelata |
| indicatie material | conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | ranforsat cu PA PBT TPE-U(PUR) |
| informatii referitoare la material pentru invelis de cablu | TPE-U(PUR) |
| informatii material conectori | Bronz aurit Aliaj de cupru, zincat |