


Priza MSSD-C-4P

Cod: 171157

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M3
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	22 g
Conectare electrica	3 pini Priza in unghi Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 conform DIN EN 175301-803 design patrat MSC design patrat MSN1
Fiting de cablu	Pg9
Diametrul cablului	6 ... 8 mm
Sectiunea transversala a conductorului	$\leq 1,5 \text{ mm}^2$
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-25 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Material plastic
Culoare carcasa	negru