

# Cilindru rotund DSAS-32- -P-A

Cod: 172080

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie


capac cu lagar oscilant.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2024. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Reprezentare



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 500 mm
Diametru piston	32 mm
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
presiune de operare	1 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	415 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	483 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	222 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	8,9 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	312 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	15,4 g
Conexiune pneumatica	M26x1,5
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul tijei	otel inoxidabil aliaj inalt