

Cilindru rotund DSA40- -PPV-A


Cod: 172436

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie


cu capac lagaruit pentru montaj direct, capac cu port de conectare radial.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2024. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 500 mm
Diametru piston	40 mm
Amortizare	PPV: amortizare pneumatica reglabila la capat de cursa
presiune de operare	1 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
lungime de amortizare	22 mm
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	633 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	754 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	469 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	15,9 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	586 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	24 g
Conexiune pneumatica	M6
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul tije	otel aliaj inalt