

Cilindru rotund DSAQ-63- -PPV-A


Cod: 172873

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

capac cu port de conectare radial.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2024. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 500 mm
Diametru piston	63 mm
Amortizare	PPV: amortizare pneumatica reglabila la capat de cursa
presiune de operare	1 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
lungime de amortizare	27 mm
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	1.682 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	1.870 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	1.137 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	24,8 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	1.397 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	43,9 g
Conexiune pneumatica	M45x1,5
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul tijei	otel aliaj inalt