

Distribuitor cu comanda electrica MEBH-5/3B-1/8-S-B-110AC

Cod: 173048



Produs in retragere de pe piata

FESTO

Cu bobina si actionare manuala suplimentara, fara conector electric.

Acest tip este potrivit pentru actionare cu vacuum.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/3 presurizat
tip de actionare	electric
latime	17,8 mm
debit nominal normal	400 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
structura constructiva	sertar cu piston
tip de revenire	arcuri mecanice
tip de protectie	IP65
aprobare	c UL us - Recognized (OL)
deschidere nominala	5 mm
marimea ramei	18 mm
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
principiu de etansare	moale
pozitie instalare	oricare
actionare manuala auxiliara	cu accesorii cu oprire
tip de comanda	pilotat
alimentare cu aer pilot	extern
directia de curgere	reversibil
libertate de suprapunere	da
Recomandare la dinamizarea fortata	Comutare frecventa min.1/saptamana
presiune de comanda	3 ... 8 bar
valoare b	0,37
valoare C	3,2 l/sbar
durata de deconectare	25 ms
durata de conectare	12 ms
durata de anclansare	100%
caracteristica bobina	110 V AC: 50/60 Hz, putere la tragere 3 VA, putere mentinere 2,4 VA
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Rezistenta la vibratii	Test operational al nivel de severitate 1 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la soc	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-20 ... 40 °C
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
nivel presiune zgomot	75 dB(A)
mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
greutate produs	153 g

Caracteristica	valoare
racord electric	fisa design patrat conform EN 175301-803 design C
tip fixare	cu gaura de trecere
racord evacuare aer de comanda 82/84	M5
racord aer de comanda 12	M3
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	G1/8
racord pneumatic 3	G1/8
racord pneumatic 4	G1/8
racord pneumatic 5	G1/8
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	HNBR NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune