



Linie resolver NEBM-M23G12-E-10-N-S1G9

Cod: 1732654

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru servomotor EMMS-AS-...](#)

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| Identificarea cablului | fara suport pentru eticheta |
| Conexiune electrica 1, functie | Camp magnetic lateral |
| Conexiune electrica 1, design | rotund |
| Conexiune electrica 1, tipul conexiunii | Priza |
| Conexiune electrica 1, iesirea cablului | Drept |
| Conexiune electrica 1, tehnica de conectare | M23x1 |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 12 |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate | 6 |
| Conexiune electrica 2, functie | pe partea de comanda |
| Conexiune electrica 2, design | Unghiular |
| Conexiune electrica 2, tipul conexiunii | stecher |
| Conexiune electrica 2, iesirea cablului | Drept |
| Conexiune electrica 2, tehnica de conectare | Sub-D |
| Conexiune electrica 2, numar de pini/fire | 9 |
| Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate | 7 |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 0 ... 30 V |
| Tensiune nominala de operare DC | 24 V |
| Domeniul tensiunilor de operare AC | 0 ... 30 V |
| Tensiune nominala de operare AC | 24 V |
| Lungimea cablului | 10 m |
| Caracteristica cablu | adecvat pentru lant portcablu |
| Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu | >= 98 mm |
| Diametrul cablului | 8,3 mm |
| Structura cablului | 3x(2x0,14)+2x(0,5) ecranat |
| Sectiunea transversala a conductorului | 0,14 mm ² 0,5 mm ² |
| Tip de protectie | IP65 |
| Nota cu privire la gradul de protectie | IP30 pentru stecher Sub-D in stare montata |
| Temperatura mediului | -50 ... 80 °C |
| Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile | -40 ... 75 °C |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK RoHS |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Grad de contaminare | 3 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Materialul invelisului cablului | TPE-U(PUR) |