



# Ventuza VAS-1-M3-NBR

Cod: 173437

FESTO

Inelul de etansare nu e inclus in completul de livrare.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
deschidere nominala	0,4 mm
diametru ventuza	1 mm
diametru efectiv ventuza	0,8 mm
structura constructiva	racord de vacuum deschis rotund, standard
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta de rupere la 70% vacuum	0,035 N
filet de fixare	M3
fixarea ventuzei	M3
racord de vacuum	M3
duritate Shore	55 +/- 5
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	zinc turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru ventuza	NBR