

Regulator de presiune LR-1/8-D-7-O-MINI-NPT

Cod: 173647

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

fara placa filetata de racordare, cu filetare in carcasa, fara manometru

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
serie	D
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Conexiune pneumatica 1	1/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/8 NPT
Indicatie material	conform RoHS